


# Pernova presenterar

Mobilex ramper

Ett stort urval av transportabla  
rullstolsramper i Aluminium



Teleskopramper, fällbara  
ramper, dörrskenor,  
Terrassramper

Leveras i olika storlekar

# PERNOVA

Pernova Hjälpmedel AB har genomfört ett avtal med Mobilex i Danmarkl för agenturen ramper i Sverige.

Vi distruerar våra ramper i hela Sverige och servar våra kunder via Pernova teamet.

Hög kvalitet som är Pernovas kärnvärden, står sig även med Mobilex ramper i aluminium och gummi.

Vi ser fram emot ett gott samarbete.

# PERNOVA

Pernova Hjälpmedel AB  
Karlsgårdsvägen 22  
922 32 Vindeln

Tel. 0451-705400  
info@pernova.se  
www.pernova.se

# GUMMIRAMPER GUMMIRAMPER




Leveres i forskjellige højder  
fra 4 til 48 mm. og i bredder  
af 700, 900 samt 1000 mm

 **Mobilex**  
for a better life in motion

Mobilex Gummiramper består av gummi (TPE) och innehåller ingen PVC.

De leveras i olika höjder, standardbredden är 900 mm, men kan också leveras i bredder av 700 och 1000 mm



För bättre vidhäftning på glatta underlag kan Gummiramper levereras med limfolie.

För montering på ömtåliga ytor sådana ytor som mattor och trägolv, rekommenderar vi gummi ramper utan lim.

Prod nr	Längd 700 mm med limfolie
30610L	Gummiramp 10 x 100 x 700 mm, med limfolie
30612L	Gummiramp 12 x 120 x 700 mm, med limfolie
30616L	Gummiramp 16 x 150 x 700 mm, med limfolie
30620L	Gummiramp 20 x 150 x 700 mm, med limfolie
30624L	Gummiramp 24 x 150 x 700 mm, med limfolie
30628L	Gummiramp 28 x 200 x 700 mm, med limfolie
30632L	Gummiramp 32 x 200 x 700 mm, med limfolie
30636L	Gummiramp 36 x 200 x 700 mm, med limfolie
30640L	Gummiramp 40 x 250 x 700 mm, med limfolie
30644L	Gummiramp 44 x 250 x 700 mm, med limfolie
30648L	Gummiramp 48 x 250 x 700 mm, med limfolie


Prod nr	Längd 900 mm med limfolie
306040	Gummiramp 4 x 40 x 900 mm, med limfolie
306060	Gummiramp 6 x 60 x 900 mm, med limfolie
306080	Gummiramp 8 x 80 x 900 mm, med limfolie
306100	Gummiramp 10 x 100 x 900 mm, med limfolie
306120	Gummiramp 12 x 120 x 900 mm, med limfolie
306160	Gummiramp 16 x 150 x 900 mm, med limfolie
306200	Gummiramp 20 x 150 x 900 mm, med limfolie
306240	Gummiramp 24 x 150 x 900 mm, med limfolie
306280	Gummiramp 28 x 200 x 900 mm, med limfolie
306320	Gummiramp 32 x 200 x 900 mm, med limfolie
306360	Gummiramp 36 x 200 x 900 mm, med limfolie
306400	Gummiramp 40 x 250 x 900 mm, med limfolie
306440	Gummiramp 44 x 250 x 900 mm, med limfolie
306480	Gummiramp 48 x 250 x 900 mm, med limfolie

Prod nr	Längd 900 mm utan limfolie
306041	Gummiramp 4 x 40 x 900 mm, utan limfolie
306061	Gummiramp 6 x 60 x 900 mm, utan limfolie
306081	Gummiramp 8 x 80 x 900 mm, utan limfolie
306101	Gummiramp 10 x 100 x 900 mm, utan limfolie
306121	Gummiramp 12 x 120 x 900 mm, utan limfolie
306161	Gummiramp 16 x 150 x 900 mm, utan limfolie
306201	Gummiramp 20 x 150 x 900 mm, utan limfolie
306241	Gummiramp 24 x 150 x 900 mm, utan limfolie
306281	Gummiramp 28 x 250 x 900 mm, utan limfolie
306321	Gummiramp 32 x 200 x 900 mm, utan limfolie
306361	Gummiramp 36 x 200 x 900 mm, utan limfolie
306401	Gummiramp 40 x 250 x 900 mm, utan limfolie
306441	Gummiramp 44 x 250 x 900 mm, utan limfolie
306481	Gummiramp 48 x 250 x 900 mm, utan limfolie

Prod nr	Rampelængde 1000 mm
306042	Gummiramp 4 x 40 x 1000 mm, med limfolie
306062	Gummiramp 6 x 60 x 1000 mm, med limfolie
306082	Gummiramp 8 x 80 x 1000 mm, med limfolie
306102	Gummiramp 10 x 100 x 1000 mm, med limfolie
306122	Gummiramp 12 x 120 x 1000 mm, med limfolie
306162	Gummiramp 16 x 150 x 1000 mm, med limfolie
306202	Gummiramp 20 x 150 x 1000 mm, med limfolie
306242	Gummiramp 24 x 150 x 1000 mm, med limfolie
306282	Gummiramp 28 x 200 x 1000 mm, utan limfolie
306322	Gummiramp 32 x 200 x 1000 mm, utan limfolie
306362	Gummiramp 36 x 200 x 1000 mm, utan limfolie
306402	Gummiramp 40 x 250 x 1000 mm, utan limfolie
306442	Gummiramp 44 x 250 x 1000 mm, utan limfolie
306482	Gummiramp 48 x 250 x 1000 mm, utan limfolie

## Tilbehör

### för montage



Monteringsset for gummiramper består af to montagebeslag, som monteres i dørrinet, det er så muligt og montere gummi uden og klæbe den på underlaget

### för tillpassning

#### Sågblad för avkortning av gummiramper



Sågblad för standard sticksåg, Används för enkel och precis tillskärning.

### Dubbelhäftande tape



Gummiramper leveras med limfolie på undersidan, dubbelhäftande tape kan därför kompletteras vid behov.

### Rengöringsmedel för limrester



För att ta bort limrester på antingen gummiramper, eller underlag leveras ett rengöringsmedel som lättare avlägsnar limrester.