

Technische Information

12.15

Produkt	Autoshampoo
Produkttyp	Neutraler Reiniger zur manuellen Fahrzeugreinigung
Beschaffenheit	Leicht gelbliche Flüssigkeit
pH-Wert	ca. 7 (als Konzentrat und als Reinigungslösung)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lackschonendes neutral eingestelltes Shampoo mit sehr guten schmutz- und fettlösenden Eigenschaften. ◆ Stark schäumend. Greift weder Lack noch sonstiges empfindliches Material an. Mild für die Hände. ◆ Durch die starke Oberflächenaktivität wird das Wasser entspannt. Das Schmutzwasser läuft dadurch glatt ab und der Lack trocknet streifenfrei und mit Glanz auf. ◆ Spezielle Wirkstoffe lassen Lack und Chrom in ihrem ursprünglichen Glanz erstrahlen.
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Als Zusatz für die manuelle Autowäsche zu verwenden, auch für die Reinigung von Scheiben sowie Kunststoffteilen aussen und innen. ◆ 15-30ml pro Eimer Wasser, je nach Grad der Verschmutzung, zufügen. Wird eine geringere Schaumbildung gewünscht, erst das Wasser in den Eimer giessen und dann Shampoo zugeben. ◆ Groben Schmutz zuerst abspritzen, Fahrzeug mit Bürste oder Schwamm mit der Shampoolösung abwaschen, anschliessend mit klarem Wasser absprühen. ◆ Nicht in der prallen Sonne aufdrocknen lassen.
Spezieller Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Spezielle Wirkstoffe lassen Lack und Glanz erstrahlen.
Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG)	5-15% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Duft- und Hilfsstoffe.
Ökologie	Abbaubarkeit der eingesetzten Tenside: 100% gem. EU 648/2004/EG, mehr als 98% nach OECD-Test 302B.
Gefahrenhinweis und Sicherheitshinweise	Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikette bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikette lesen. Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
 Achtung	
Gebinde	Flasche 1l, Kanister 3l / 5l / 10l



Konzentrat

